



Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, cromado, Cantidad de llaves: 13



Datos de pedido

Número de pedido	615960 13
GTIN	4045197463838
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.

Suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Descripción técnica

Cantidad de llaves	13
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615900 10X11
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615900 6X7
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 36X41 mm	615900 36X41
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615900 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X26 mm	615900 24X26
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm	615900 21X23
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615900 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 30X34 mm	615900 30X34
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615900 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 20X22 mm	615900 20X22
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X19 mm	615900 18X19
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X32 mm	615900 27X32
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615900 8X9
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615950 10X11

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm	615950 21X23
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X32 mm	615950 27X32
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615950 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615950 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 36X41 mm	615950 36X41
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X19 mm	615950 18X19
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615950 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 20X22 mm	615950 20X22
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615950 6X7
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 30X34 mm	615950 30X34
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X26 mm	615950 24X26
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615950 8X9