



## Juego de llaves estrella de dos bocas, rectas, Cantidad de llaves: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	617610 8
GTIN	4018754085231
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STAHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Contenido:

1 llave de estrella de doble boca de cada n.º 617600/617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 16X17 mm	617600 16X17
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 8X9 mm	617600 8X9
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 18X21 mm	617600 18X21
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 10X11 mm	617600 10X11
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 19X22 mm	617600 19X22
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 14X15 mm	617600 14X15
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 6X7 mm	617600 6X7
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 12X13 mm	617600 12X13