



Llave de estrella de doble boca, plana acodada, Ancho de llave: 6X7mm



Datos de pedido

Número de pedido	616500 6X7
GTIN	4018754021659
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	9,5 mm
Anchura de llave ₁	6 mm
Longitud llave L	170 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	10,8 mm
Altura máxima del anillo h ₁ máx.	7 mm
Anchura de llave ₂	7 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Llave