



## Pantalón de peto multinorma Multiseven, amarillo / azul violáceo, Talla de confección DE: 98



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 091785 98     |
| GTIN              | 4046181590639 |
| Clase de artículo | 09S           |

### Descripción

#### Ejecución:

Pantalón de peto con tirantes elásticos para una gran comodidad, ideal para trabajos de soldadura.

- **Bolsillo superpuesto en el peto con solapa y cierre por adherencia.**
- **Cintura regulable.**
- **Dos bolsillos laterales.**
- **Bolsillo cargo con bolsillo superpuesto para teléfono móvil.**
- **Bolsillo trasero superpuesto con solapa y cierre por adherencia.**

#### Norma:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6;

#### Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.

Composición del tejido: 43 % algodón

Composición del tejido: 2 % fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Gramaje/densidad tejido del material: 350 g/m<sup>2</sup>

Lavar: 60 °C colada de color

Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar

## Descripción técnica

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Talla de confección DE               | 98                                                        |
| Sexo                                 | Caballero                                                 |
| Composición del tejido               | 43 % algodón                                              |
| Composición del tejido               | 2 % fibra especial                                        |
| Composición del tejido               | 55 % modacrilo                                            |
| Gramaje/densidad tejido del material | 350 g/m <sup>2</sup>                                      |
| Lavar                                | 60 °C colada de color                                     |
| Blanqueo                             | no blanquear                                              |
| Limpieza química                     | limpieza cuidadosa con percloroetileno                    |
| Secar                                | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura)            |
| Planchar                             | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C         |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 11611 protección al soldar                     |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo |
| Ropa según                           | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas                 |
| Color                                | amarillo / azul violáceo                                  |
| Norma                                | EN 61482-1-2                                              |
| Norma                                | EN ISO 20471                                              |
| Norma                                | EN 13034-6                                                |