



Juego de llaves estrella de dos bocas, rectas, fosfatadas, Cantidad de llaves: 8



Datos de pedido

Número de pedido	617910 8
GTIN	4045197385802
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Contenido:

1 llave de estrella doble de cada tam. n.º 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Suministro:

1 llave de estrella doble de cada tam. n.º 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatadas
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 18X21 mm	617900 18X21
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 12X13 mm	617900 12X13
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 19X22 mm	617900 19X22
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 14X15 mm	617900 14X15
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 6X7 mm	617900 6X7
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 16X17 mm	617900 16X17
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 10X11 mm	617900 10X11
Llave estrella de dos bocas, recta Ancho de llave 8X9 mm	617900 8X9