



Llave de estrella de doble boca, plana acodada, Ancho de llave: 12X13mm



Datos de pedido

Número de pedido	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Anchura de llave a_2	13 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx}}$	10,5 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	17,3 mm
Longitud llave L	203 mm
Anchura de llave a_1	12 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	18,6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Llave