



Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo con cabeza esférica, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	643450 10
GTIN	4018754007363
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para atornillar con un ángulo inferior a 25°.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 643439

Descripción técnica

Hexágono	10 mm
Longitud	100 mm
Ø lado carraca	22,7 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
con cabeza esférica	sí

Tipo de producto

Vaso