



Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 5/16pul



Datos de pedido

Número de pedido	627170 5/16
GTIN	7610733203895
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada y niquelada (tam. 1/20 pavonado). Cantos ligeramente rotos.

Descripción técnica

Longitud de los lados	208×40 mm
Hexágono	5/16 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores