



## Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 3/8pul



### Datos de pedido

Número de pedido	627170 3/8
GTIN	7610733040322
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada y niquelada (tam. 1/20 pavonado). Cantos ligeramente rotos.

### Descripción técnica

Longitud de los lados	230×45 mm
Hexágono	3/8 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores