



## Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 10mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 627140 10     |
| GTIN              | 7610733200399 |
| Clase de artículo | 63D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.

#### Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

### Descripción técnica

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Longitud de los lados | 230×46 mm                        |
| Superficie            | con recubrimiento de polvo       |
| Hexágono              | 10 mm                            |
| Material              | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras        |
| Modelo largo          | sí                               |
| Tipo de producto      | Destornilladores                 |

### Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad  
de alojamientos 9

---

627255 9