



Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo, Hexágono: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	627140 2
GTIN	7610733200320
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo**. Cantos ligeramente rotos.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.

Descripción técnica

Longitud de los lados	92×18 mm
Superficie	con recubrimiento de polvo
Hexágono	2 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------

