

**Corona de metal duro, Diámetro: 19 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	589060 19
GTIN	082472302127
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Dientes de metal duro con larga vida útil.

Aplicación:

Para el mecanizado de **plásticos reforzados con fibras (PRFV/PRFC)**, placas de yeso, hormigón, materiales sándwich, madera dura. **Dentado variado 3 / 4 dientes por pulgada**, máxima profundidad de corte para todos los tamaños **38 mm**. Los impactos y choques contra filos de metal duro pueden producir astillamientos.

Nota:

Coronas diamantadas para el mecanizado de vidrio, baldosas, cerámica, etc. a petición.

Descripción técnica

Diámetro	19 mm
Tipo de producto	Corona perforadora

Accesorios

Broca de centrar refrentada con MD Tipo 6KT	589432 6KT
Mango de asiento de cambio rápido Tipo 30	589314 30
Broca de centrar HSS Tipo 6KT	589430 6KT
Vástago de asiento Tipo 30	589310 30