

**Garant**
**Surtido de coronas, Tipo: 19-68**

**Datos de pedido**

Número de pedido	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Clase de artículo	51S

**Descripción**
**Ejecución:**

Juego de coronas perforadoras bimetalicas con diámetros habituales de corona perforadora. Dentado variado HSS para una marcha suave y elevada duración.

Con soporte insertado de espuma rígida exacto para una sujeción segura y una fácil retirada de las coronas perforadoras. Caja modular apilable.

**Suministro:**

Caja de plástico a prueba de golpes con coronas perforadoras bimetalicas, mangos de asiento y brocas de centrar.

**Descripción técnica**

Ø de corona perforada	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Número de vástagos de asiento	2
Número de piezas	12
Número de brocas de centrar	4
Tipo de producto	Corona perforadora

---

## Accesorios

Corona perforadora bimetálica Diámetro 22 mm	589010 22
Corona perforadora bimetálica Diámetro 19 mm	589010 19
Corona perforadora bimetálica Diámetro 68 mm	589010 68
Corona perforadora bimetálica Diámetro 44 mm	589010 44
Caja modular Tipo 23-2	630320 23-2
Corona perforadora bimetálica Diámetro 38 mm	589010 38
Corona perforadora bimetálica Diámetro 29 mm	589010 29
Broca d/cent. HSS Tipo 6KT	589428 6KT
Vástago de asiento Tipo 210S	589305 210S
Vástago de asiento Tipo 30	589305 30