

**Garant****Surtido de coronas, Tipo: 16-76****Datos de pedido**

Número de pedido	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

Juego de coronas perforadoras bimetálicas con diámetros habituales de corona perforadora. Dentado variado HSS para una marcha suave y elevada duración.

Con soporte insertado de espuma rígida exacto para una sujeción segura y una fácil retirada de las coronas perforadoras. Caja modular apilable.

**Suministro:**

Caja de plástico a prueba de golpes con coronas perforadoras bimetálicas, mangos de asiento y brocas de centrar.

**Descripción técnica**

Ø de corona perforada	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Número de vástagos de asiento	2
Número de brocas de centrar	5
Número de piezas	19
Tipo de producto	Corona perforadora

**Accesorios**

Caja modular Tipo 4-2	630310 4-2
Corona perforadora bimetálica Diámetro 51 mm	589010 51
Corona perforadora bimetálica Diámetro 29 mm	589010 29
Corona perforadora bimetálica Diámetro 76 mm	589010 76
Corona perforadora bimetálica Diámetro 68 mm	589010 68
Corona perforadora bimetálica Diámetro 25 mm	589010 25
Corona perforadora bimetálica Diámetro 35 mm	589010 35
Corona perforadora bimetálica Diámetro 22 mm	589010 22
Corona perforadora bimetálica Diámetro 38 mm	589010 38
Corona perforadora bimetálica Diámetro 32 mm	589010 32
Corona perforadora bimetálica Diámetro 19 mm	589010 19
Corona perforadora bimetálica Diámetro 16 mm	589010 16
Corona perforadora bimetálica Diámetro 44 mm	589010 44
Broca d/cent. HSS Tipo 6KT	589428 6KT
Vástago de asiento Tipo 210S	589305 210S
Vástago de asiento Tipo 30	589305 30