



Zapato abotinado negro ESD 106 VITALITY, S2 NB, Número de zapato UE: 40



Datos de pedido

Número de pedido	092735 40
GTIN	4044348523841
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad business ESD 106 VITALITY con amortiguación multizona **SECURA VARIO Vitality**® y suela **STEITZ FLEX-ZONE**® con zona de flexión.

- **Suave cuero liso.**
- **Forro funcional transpirable SECURA TEX.**
- **Plantilla confort ERGO-COOL**® ESD.
- **Plantilla de piel auténtica.**
- **Suela TPU VX ESD, antracita.**
- **Protección contra descargas electrostáticas (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092736.

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 35 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Clase de protección	S2
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	40
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Sexo	Caballero
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapatos de entretiempo