Garant GRIDUNG

Luz LED para carro de taller incluyendo columnas soporte, Tipo: 20



Datos de pedido

Número de pedido	914871 20
GTIN	4045197893741
Clase de artículo	9GT

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente, cable de conexión y brazos soporte para enchufar en las columnas soporte del carro de taller y del banco de trabajo sobre ruedas. Un brazo soporte con perforación para pasar el cable por las columnas soporte. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, con un color de luz blanco neutro y una temperatura de luz de aprox. 4000 K.

La lámpara tiene lámparas LED montadas. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Idóneo para:

N.º 914520, 914524, 914540, 914550.

Suministro:

Lámpara LED con fuente de alimentación, con enchufe Wieland para la conexión a un dispositivo enrollador de cables, 2 brazos soporte.

Nota:

Pedir también el dispositivo enrollador de cables n.º 914890 tam. DE para la conexión eléctrica.

Descripción técnica

Suministro de energía alimentado en la red



Cuerpo lámpara longitud	625 mm
Corriente de alumbrado	1700 lm
Cuerpo de lámparas altura	33 mm
Cuerpo de lámparas anchura	123 mm
Consumo de potencia	20 W
Voladizo brazo soporte	350 mm
Serie	ToolCar
Zona ATEX	ninguno
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo

Accesorios

Luz LED para carro de tallersin columnas soporte Tipo 20	914870 20