

Garant GRIDLINE

Luz LED para carro de taller sin columnas soporte, Tipo: 20**Datos de pedido**

Número de pedido	914870 20
GTIN	4045197893734
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente, cable de conexión y brazos soporte para enchufar en las columnas soporte del carro de taller y del banco de trabajo sobre ruedas. Un brazo soporte con perforación para pasar el cable por las columnas soporte. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, con un color de luz blanco neutro y una temperatura de luz de aprox. 4000 K.

Esta luminaria contiene lámparas LED incorporados.

Las lámparas de la luminaria no se pueden sustituir.

Idóneo para :

Paneles de chapa perforada n.º 914851; 914852 (no apropiados para tam. 222 y tam. 444) .

Suministro:

Lámpara LED con fuente de alimentación, con enchufe Wieland para la conexión a un dispositivo enrollador de cables, 2 brazos soporte.

Nota:

Pedir también el dispositivo enrollador de cables n.º 914890 tam. DE para la conexión eléctrica.

Consumo de potencia: 20 W

Corriente de alumbrado: 1700 lm

Cuerpo lámpara longitud: 625 mm

Cuerpo de lámparas anchura: 123 mm

Cuerpo de lámparas altura: 33 mm

Voladizo brazo soporte: 350 mm

Descripción técnica

Cuerpo de lámparas anchura	123 mm
Cuerpo lámpara longitud	625 mm
Corriente de alumbrado	1700 lm
Consumo de potencia	20 W
Suministro de energía	alimentado en la red
Cuerpo de lámparas altura	33 mm
Voladizo brazo soporte	350 mm
Zona ATEX	ninguno
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo