



Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 8X10mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 619200 8X10 |
| GTIN | 4018754021888 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza, fácilmente manejable y ligero. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 8,5 mm |
| Anchura de llave a_2 | 10 mm |
| Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$ | 17,5 mm |
| Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$ | 7 mm |
| Anchura de llave a_1 | 8 mm |
| Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$ | 19,5 mm |
| Longitud llave L | 145 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Posición anillo | 10 grados |

| | |
|------------------------------|---|
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Superficie | cromado (resistente al desprendimiento) |
| Anillo abierto | sí |
| Tipo de producto | Llave |