

LENOX **Surtido de coronas, Tipo: 19-121****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 589730 19-121 |
| GTIN | 5706915078053 |
| Clase de artículo | 58Z |

Descripción**Ejecución:**

Juego de coronas perforadoras bimetálicas con diámetros habituales de corona perforadora. Dentado variado HSS para una marcha suave y elevada duración.

Suministro:

Caja de plástico a prueba de golpes con coronas perforadoras bimetálicas, mangos de asiento y brocas de centrar.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---|
| Número de vástagos de asiento | 2 |
| Ø de corona perforada | 19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm |
| Número de piezas | 23 |
| Número de brocas de centrar | 5 |
| Tipo de producto | Corona perforadora |

