



Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 21X24mm



Datos de pedido

Número de pedido	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D_1 máx.	30,5 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	10,8 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	34,7 mm
Anchura de llave a_1	21 mm
Anchura de llave a_2	24 mm
Longitud llave L	228 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave