



Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 27X32mm



Datos de pedido

Número de pedido	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.

Descripción técnica

Anchura de llave a_2	32 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	12,8 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	45,5 mm
Anchura de llave a_1	27 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	38,5 mm
Longitud llave L	288 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave