



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/4 pulgada 16 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	644000
GTIN	4018754080090
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según DIN 3122 / 3123, **vasos** según DIN 3124, cuadrados exteriores según DIN 3120-B 20 con espiga de fijación elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Suministro:

10 insertos para llaves de vaso de 6 caras: N.º 644500 tam. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 cabeza deslizante: N.º 645500

1 articulación angular: 1 ud.

2 prolongaciones: N.º 645400 200 y 400 mm

1 cabeza de carraca: N.º 645000

1 mango: N.º 646200

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Altura: 86 mm

Cuadrado de accionamiento: 3/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 22-50 mm

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
---------------------------	---------

Número de piezas	16
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	22-50 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	575 mm
Anchura	220 mm
Altura	86 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 200 mm	645400 200
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 27 mm	644500 27
Cabeza de carraca, 3/4 pulgada sin mango	645000
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 22 mm	644500 22
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 34 mm	644500 34
Cabeza deslizante sin mango, 3/4 pulgada	645500
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 24 mm	644500 24
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 36 mm	644500 36
Mango para 3/4 pulgada	646200
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 50 mm	644500 50
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 46 mm	644500 46
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 30 mm	644500 30
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 32 mm	644500 32
Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 400 mm	645400 400
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 41 mm	644500 41