

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/4 pulgada 15 piezas



Datos de pedido

Número de pedido	644100
GTIN	4018754080083
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123, vasos según DIN 3124, cuadrados exteriores según DIN 3120-B 20 con espiga de fijación elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Suministro:

9 insertos para llaves de vaso de 6 caras: N.º 644500 tam. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60

1 cabeza deslizante: N.º 645500 1 articulación angular: 1 ud.

2 prolongaciones: N.º 645400 200 y 400 mm

1 cabeza de carraca: N.º 645000

1 mango: N.º 646200

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

Descripción técnica

Número de piezas	15
Perfil de salida	Vaso hexagonal
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul

Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	32-60 mm
Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	575 mm
Anchura	220 mm
Altura	86 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 32 mm	644500 32
Mango para 3/4 pulgada	646200
Cabeza de carraca, 3/4 pulgadasin mango	645000
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 36 mm	644500 36
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 50 mm	644500 50
Cabeza deslizante sin mango, 3/4 pulgada	645500
Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 200 mm	645400 200
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 60 mm	644500 60
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 46 mm	644500 46
Prolongación, 3/4 pulgada Longitud total 400 mm	645400 400
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 34 mm	644500 34
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 38 mm	644500 38
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 41 mm	644500 41
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 55 mm	644500 55