


Garant GRIDLINE

**Panel de chapa perforada en un lado para carro de taller, Altura útil: 222mm****Datos de pedido**

Número de pedido	914851 222
GTIN	4045197893932
Clase de artículo	9GT

**Descripción****Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

**Idóneo para:**

N.º 914520, 914524, 914540, 914550.

**Suministro:**

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

**Descripción técnica**

Anchura de pared perforada	635 mm
Altura de pared perforada	222 mm
Altura	222 mm
Serie	ToolCar
Intervalo de empleo	Carros de taller
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada

