



Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 38



Datos de pedido

Número de pedido	092531 38
GTIN	4044348517109
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®**.

Con plantilla de cuero genuino.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092532.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50. Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descripción técnica

Color	negro / azul
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Número de zapato UE	38
Clase de protección	S2
Serie	VD PRO 1000 ESD
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad