


Garant GRIDLINE

Panel de chapa perforada en un lado para carro de taller, Altura útil: 950mm**Datos de pedido**

Número de pedido	914851 950
GTIN	4045197893956
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

Idóneo para:

N.º 914520, 914524, 914540, 914550.

Suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descripción técnica

Altura de pared perforada	950 mm
Anchura de pared perforada	635 mm
Altura	950 mm
Serie	ToolCar
Intervalo de empleo	Carros de taller
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Tipo de producto

Pared perforada

Accesorios

Luz LED para carro de talleresin columnas soporte Tipo 20

914870 20