


Garant GRIDLINE

Panel de chapa perforada en dos lados para carro de taller, Altura útil: 222mm**Datos de pedido**

Número de pedido	914852 222
GTIN	4045197893963
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

N.º 914520, 914524, 914540, 914550.

Suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descripción técnica

Anchura de pared perforada	635 mm
Altura de pared perforada	222 mm
Altura	222 mm
Serie	ToolCar
Intervalo de empleo	Carros de taller
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada

