


Garant GRIDLINE

**Panel de chapa perforada en un lado para ToolTruck, Altura útil: 444mm****Datos de pedido**

Número de pedido	914855 444
GTIN	4045197894007
Clase de artículo	9GT

**Descripción****Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

**Idóneo para:**

N.º 914560, 914564, 914568.

**Suministro:**

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

**Descripción técnica**

Anchura de pared perforada	1025 mm
Altura de pared perforada	444 mm
Altura	444 mm
Serie	ToolTruck
Intervalo de empleo	Banco de trabajo sobre ruedas
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada

