


Garant GRIDLINE

Panel de chapa perforada en un lado para ToolTruck, Altura útil: 222mm**Datos de pedido**

Número de pedido	914855 222
GTIN	4045197893994
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

Idóneo para:

N.º 914560, 914564, 914568.

Suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descripción técnica

Anchura de pared perforada	1025 mm
Altura de pared perforada	222 mm
Altura	222 mm
Serie	ToolTruck
Intervalo de empleo	Banco de trabajo sobre ruedas
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada