


Garant GRIDLINE

Panel de chapa perforada en dos lados para ToolTruck, Altura útil: 950mm**Datos de pedido**

Número de pedido	914856 950
GTIN	4045197894045
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

N.º 914560, 914564, 914568.

Suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descripción técnica

Anchura de pared perforada	1025 mm
Altura de pared perforada	950 mm
Altura	950 mm
Serie	ToolTruck
Intervalo de empleo	Banco de trabajo sobre ruedas
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Tipo de producto

Pared perforada

Accesorios

Luz LED para ToolTrucksin columnas soporte Tipo 20

914872 20