


Garant GRIDLINE

Panel de chapa perforada en dos lados para ToolTruck, Altura útil: 444mm**Datos de pedido**

Número de pedido	914856 444
GTIN	4045197894038
Clase de artículo	9GT

Descripción**Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

N.º 914560, 914564, 914568.

Suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descripción técnica

Altura de pared perforada	444 mm
Anchura de pared perforada	1025 mm
Altura	444 mm
Serie	ToolTruck
Intervalo de empleo	Banco de trabajo sobre ruedas
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada

