



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/4 pulgada 15 piezas



### Datos de pedido

Número de pedido	644200
GTIN	4045197609885
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**, **vasos** según **DIN 3124**, cuadrados exteriores según DIN 3120-B 20 con espiga de fijación elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Suministro:

10 insertos para llaves de vaso de 6 caras: N.º 644550 tam. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 mango transversal con cabeza deslizante: 1 ud.

1 articulación cardán: 1 ud.

2 prolongaciones: 200 y 400 mm

1 carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de chapa de acero

### Descripción técnica

Número de piezas	15
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	22-50 mm

Embalaje	Caja de chapa de acero
Longitud	540 mm
Anchura	190 mm
Altura	80 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 50 mm	644550 50
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 27 mm	644550 27
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 46 mm	644550 46
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 32 mm	644550 32
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 41 mm	644550 41
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 24 mm	644550 24
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 34 mm	644550 34
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 36 mm	644550 36
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 22 mm	644550 22
Vaso de seis caras, 3/4 pulgada Ancho de llave 30 mm	644550 30