



Llave acodada hexagonal, larga Acero fino, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	627320 2,5
GTIN	4013288111289
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**.

Acero fino inoxidable, con tratamiento bajo cero al vacío, **perfil Hex-Plus** evita la deformación de la cabeza de tornillo y transmite un par de giro superior.

Descripción técnica

Longitud de los lados	112 x 19 mm
Hexágono	2,5 mm
Quality Dress	3950 PKL
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------

