



## Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 1,5mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 627372 1,5    |
| GTIN              | 7610733243679 |
| Clase de artículo | 63D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

#### Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

### Descripción técnica

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Superficie                        | con recubrimiento de polvo       |
| Superficie                        | cromado sobre níquel             |
| Longitud de los lados             | 82×6 mm                          |
| Hexágono                          | 1,5 mm                           |
| Material                          | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida                  | Destornillador de 6 caras        |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí                               |
| Ángulo de 100 grados              | sí                               |
| Brazo corto                       | sí                               |
| Modelo largo                      | sí                               |
| Tipo de producto                  | Destornilladores                 |

