

**Vaso de seis caras largo, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	644700 27
GTIN	4018754008940
Clase de artículo	63A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

**Norma:**

**DIN 3124-L**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

**Descripción técnica**

Ø lado de salida	38,5 mm
Longitud	90 mm
Ancho de llave	27 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

