



Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 7/8pul



Datos de pedido

Número de pedido	644600 7/8
GTIN	4018754009312
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3120-D 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø lado de salida	33 mm
Longitud	51 mm
Ancho de llave	7/8 pul
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Vaso