



## Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 1.3/4pul



### Datos de pedido

Número de pedido	644600 1.3/4
GTIN	4018754009466
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

#### Norma:

**DIN 3120-D 20**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

### Descripción técnica

Ancho de llave	1.3/4 pul
Longitud	70 mm
Ø lado de salida	59,5 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Vaso