

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 11X13mm****Datos de pedido**

Número de pedido	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

**Norma:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	22,8 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	11 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub> máx.	8,5 mm
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub> máx.	10,5 mm
Longitud llave L	174 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	13 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	25,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave