



## Juego de llaves para insertar de 18 piezas, medida métrica y anglosajona



### Datos de pedido

Número de pedido	619500
GTIN	4045197607416
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Insertos hexagonales con asiento alrededor del hexágono, carraca de dientes finos con 60 dientes, reversible.

#### Aplicación:

Para un atornillado flexible de tuercas en espárragos y vástagos roscados. Para giro a derecha y a izquierda.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado mate.

#### Contenido:

Insertos insertables de medida métrica: 8 uds. tam. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Insertos insertables medida anglosajona: 8 ud. tam. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;

3/4 pulgada

Prolongación continua: 1 ud. tam. 75 mm

Carraca continua: 1 ud. / reversible

### Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso hexagonal
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5/16-3/4 pul
Número de piezas	18

Número de dientes carraca	60
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave de vaso