



Bota con cordones antracita STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Número de zapato UE: 48



Datos de pedido

Número de pedido	092782 48
GTIN	4044348293843
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®** y resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Alpine, antracita.**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Gancho para acordonar.**
- **Caña más alta**
- **Ribete acolchado.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 39 – 46, bajo pedido en los números de zapato UE 36 – 51.

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Seguridad antiperforación: Acero

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Aislamiento contra el frío	hasta -20 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Seguridad antiperforación	Acero
Número de zapato UE	48
Clase de protección	S3
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
Tipo de producto	Botas de seguridad