



Bota con cordones antracita STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Número de zapato UE: 45



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092782 45 |
| GTIN | 4044348293812 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER Bau GORE II con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero impermeable flexible. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®** y resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan Alpine, antracita.**
- **Protección reforzada en las puntas.**
- **Gancho para acordonar.**
- **Caña más alta**
- **Ribete acolchado.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 39 – 46, bajo pedido en los números de zapato UE 36 – 51.

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Seguridad antiperforación: Acero

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C

Aislamiento contra el frío: hasta -20 °C

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Aislamiento contra el frío | hasta -20 °C |
| Seguridad antiperforación | Acero |
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Número de zapato UE | 45 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |
| Clase de protección | S3 |
| Propiedad | Amortiguación Vario® |
| Sexo | Caballero |
| Tipo de producto | Botas de seguridad |