

**Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm), 20 × 20 × 6****Datos de pedido**

Número de pedido	595023
GTIN	9003176647285
Clase de artículo	53Y

**Descripción****Ejecución:**

**Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.**

**Aplicación:**

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

**Especificación:**

**97A802I5V112 Steel universal.**

Forma: 5

Profundidad del rebaje F 1: 7 mm

**Descripción técnica**

Procedimientos abrasivos	Redondo interior
Medio abrasivo	Corindón especial de alto rendimiento
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	97A802I5V112 Steel universal
Forma	5

Ø de muela D	20 mm
Anchura de muela T	20 mm
Atributo del nombre de producto	20 × 20 × 6
Ø de perforación H	6 mm
Ø rebaje P	13 mm
Profundidad del rebaje F 1	7 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva para cilindrado interior

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		