



Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E6XE8



Datos de pedido

Número de pedido	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.

Longitud llave L: 115,5 mm

Ø de anillo máximo D_1 máx.: 9,6 mm

Ø de anillo máximo D_2 máx.: 11,6 mm

Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$: 4,5 mm

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$: 5,5 mm

Descripción técnica

Perfil Torx® ₂	E8
Ø de anillo máximo D_1 máx.	9,6 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	11,6 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	5,5 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	4,5 mm
Longitud llave L	115,5 mm
Perfil Torx® ₁	E6
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Tipo de producto	Llave

