

## Broca de puntear CN HSS-E-PM n.º 112010 con caja de plástico 90°, Tipo: 6-12



## Datos de pedido

Número de pedido	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Clase de artículo	11A

## Descripción

#### Ejecución:

Juego de brocas de puntear CN en caja de plástico.

### Broca de centrar CN de alto rendimiento.

Material de corte de sustrato pulvimetalúrgico **para altas exigencias** hacia la duración y la precisión de centrado. Muy buena resistencia al desgaste en aceros inoxidables.

Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable por las ranuras receptoras de viruta cortas.

### Con superficies de arrastre según DIN 1835-B.

#### **Contenido:**

4 brocas de puntear CN-n.º 112010.

#### **Contenido:**

1 broca de puntear CN: Tam. 6; 8; 10; 12.

#### **Suministro:**

Juego de brocas de centrar CN de 4 piezas con caja de plástico.

#### Nota:

Utilizar número de revoluciones para  $\varnothing$  de broca efectivo (no de forma generalizada para  $\varnothing$  exterior de broca).

### Descripción técnica

$\varnothing$ nominal $D_c$	6 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	8 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	10 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	12 mm
Material de corte	HSS E PM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de punta	90 grados
Mango	DIN 1835 B con h6
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca de centrar

# **Accesorios**

Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112010 10
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112010 8
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112010 6
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112010 12