

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 12X14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D_1 máx.	22,8 mm
Anchura de llave a_1	12 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	10,5 mm
Anchura de llave a_2	14 mm
Longitud llave L	174 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	25,3 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	8,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave