



**Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm),  
25 × 25 × 10**



### Datos de pedido

Número de pedido	595024
GTIN	9003176647384
Clase de artículo	53Y

### Descripción

**Ejecución:**

**Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.**

**Aplicación:**

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

**Especificación:**

**97A802I5V112 Steel universal.**

Forma: 5

Profundidad del rebaje F 1: 10 mm

### Descripción técnica

Procedimientos abrasivos	Redondo interior
Medio abrasivo	Corindón especial de alto rendimiento
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø de muela D	25 mm
Anchura de muela T	25 mm
Atributo del nombre de producto	25 × 25 × 10
Ø de perforación H	10 mm
Ø rebaje P	16 mm
Profundidad del rebaje F 1	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva para cilindrado interior

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		