



Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E10XE12



Datos de pedido

Número de pedido	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.

Longitud llave L: 149,5 mm

Ø de anillo máximo D_1 máx.: 13,7 mm

Ø de anillo máximo D_2 máx.: 15,7 mm

Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$: 6,5 mm

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$: 7,5 mm

Descripción técnica

Perfil Torx® ₂	E12
Ø de anillo máximo D_1 máx.	13,7 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	7,5 mm
Longitud llave L	149,5 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	15,7 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	6,5 mm
Perfil Torx® ₁	E10
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Tipo de producto	Llave

