



Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 22X24mm



Datos de pedido

Número de pedido	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza, fácilmente manejable y ligero. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	37 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	40,5 mm
Altura máxima del anillo h ₁ máx.	15 mm
Anchura de llave ₂	24 mm
Longitud llave L	245 mm
Altura máxima del anillo h ₂ máx.	16 mm
Anchura de llave ₁	22 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Anillo abierto	sí
Tipo de producto	Llave