



## Llave estrella de dos bocas, recta, para tornillos Torx®, Perfil Torx®: E14XE18



### Datos de pedido

Número de pedido	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjado en estampa, forma recta. Cabezas planas y estrellas finas para lugares estrechos. Mango con perfil de doble T.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado sobre níquel.

Longitud llave L: 185 mm

Ø de anillo máximo  $D_1$  máx.: 17,8 mm

Ø de anillo máximo  $D_2$  máx.: 22,5 mm

Altura máxima del anillo  $h_{1\text{máx.}}$ : 8 mm

Altura máxima del anillo  $h_{2\text{máx.}}$ : 9,5 mm

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	17,8 mm
Perfil Torx® <sub>2</sub>	E18
Longitud llave L	185 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	8 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	22,5 mm
Perfil Torx® <sub>1</sub>	E14
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	9,5 mm
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Tipo de producto	Llave

