

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 17X19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

**Norma:**

**DIN 3118 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud llave L	213 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	12 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	31,2 mm
Anchura de llave $a_2$	19 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	13 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	33,3 mm
Anchura de llave $a_1$	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave